

Feste for grenelinjesikringsstruktur til gjenget hull



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Svingkobling kan brukes med 3/8" eller 1/2" (M10 eller M12) gjengestang

Festes til betongankere eller strukturelle festemidler med innvendige gjenger

Kan brukes til bolting gjennom stål

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)	Lengde (L)
CSBBRS3MEG	402241	Stål	Elektro galvanisert	10, 12	28.2 mm	40.4mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Skrue diameter (Sc)	Skruelengde (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Strukturelle fester for sidelinjer er kun for sikkerhet og ikke for å henge opp sprinkleranlegg.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

