

C-kanal 2-2 vinkelbrakett åpent hjørne



FUNKSJONER

Universalt anvendbar for konstruksjon av monteringsystemer

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Kanaltype	Vinkel (a)	A	B
EBL35A135	587520	3533308	E2, E2L, E3, E4	135 °	35 mm	88 mm
EBL25A135	584668		E0, E0L, E1	135 °	25 mm	88 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C	D	Hullstørrelse (HS)
EBL35A135	587520	3533308	4 mm	44 mm	10.5 mm
EBL25A135	584668		4 mm	44 mm	10.5 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

