

C-kanal U-formet skive



FUNKSJONER

U-formet skive

For bruk med C-profiler

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	C.	Tykkelse (T)
PLNE1208	588260		31 mm	30 mm	13.5 mm	2 mm
PLNE010	588250		28 mm	30 mm	15 mm	2 mm
PLUNI10	588290	1340673	35 mm	30 mm	10 mm	3 mm
PLNE3408	588280		39 mm	30 mm	17.5 mm	3 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Kanaltype
PLNE1208	588260		8.5 mm	E0L, E0, E1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Kanaltype
PLNE010	588250		10.5 mm	E0, E0L
PLUN110	588290	1340673	10.5 mm	E1, E2, E2L
PLNE3408	588280		8.5 mm	E2, E3, E4

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

