

C-ES kabel til vertikal flens festeklemmer



FUNKSJONER

Fester enkel kabelføring

Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag

SPESIFIKASJONER

Overflate: Varmegalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/1


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	A	Dreiemoment (TQ)
C12ES	337000	1341235	6 - 12 mm	43 mm	2 N·m
C16ES	337010	1341236	12 - 16 mm	43 mm	2 N·m
C20ES	337020	1341237	16 - 20 mm	43 mm	2 N·m
C24ES	337030	1341238	20 - 24 mm	43 mm	2 N·m
C28ES	337040	1341239	24 - 28 mm	43 mm	2 N·m
C32ES	337050	1341240	28 - 32 mm	43 mm	2 N·m

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter(OD)	A	Dreiemoment (TQ)
C36ES	337060	1341241	32 - 36 mm	43 mm	2 N·m
C40ES	337070	1341242	36 - 40 mm	43 mm	2 N·m
C44ES	337080	1341243	40 - 44 mm	43 mm	4 N·m
C48ES	337090	1341244	44 - 48 mm	43 mm	4 N·m
C52ES	337100	1341245	48 - 52 mm	43 mm	4 N·m
C56ES	337110	1341246	52 - 56 mm	43 mm	4 N·m
C60ES	337120	1341247	56 - 60 mm	43 mm	4 N·m
C64ES	337130	1341248	60 - 64 mm	43 mm	4 N·m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skruen er elektrogalvanisert på klemmer med en ytre diameter på maks. 40 mm.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

