

# C-EU enkel kabel til flensklekke



## FUNKSJONER

Fester enkel kabelrørføring

Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag

## SPESIFIKASJONER

**Avslutt:** Hot-Dip galvanisert

**Materiale:** Stål

Table 1/1


| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Ytre diameter (OD) | Flenstykkelse (FT) | A         | Tiltrekkingsmoment (TQ) |
|---------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| C12EU         | 337300         | 1341255  | 8 - 12 mm          | 12 mm Max          | 41 mm Max | 2 N·m                   |
| C16EU         | 337310         | 1341256  | 12 - 16 mm         | 12 mm Max          | 46 mm Max | 2 N·m                   |
| C20EU         | 337320         | 1341257  | 16 - 20 mm         | 12 mm Max          | 50 mm Max | 2 N·m                   |
| C24EU         | 337330         | 1341258  | 20 - 24 mm         | 12 mm Max          | 54 mm Max | 2 N·m                   |
| C28EU         | 337340         | 1341259  | 24 - 28 mm         | 12 mm Max          | 58 mm Max | 2 N·m                   |
| C32EU         | 337350         | 1341260  | 28 - 32 mm         | 12 mm Max          | 63 mm Max | 2 N·m                   |

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Ytre diameter (OD) | Flenstykkelse (FT) | A          | Tiltrekkingsmoment (TQ) |
|---------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| C36EU         | 337360         | 1341261  | 32 - 36 mm         | 12 mm Max          | 67 mm Max  | 2 N·m                   |
| C40EU         | 337370         | 1341262  | 36 - 40 mm         | 12 mm Max          | 71 mm Max  | 2 N·m                   |
| C44EU         | 337380         | 1341263  | 40 - 44 mm         | 12 mm Max          | 81 mm Max  | 4 N·m                   |
| C48EU         | 337390         | 1341264  | 44 - 48 mm         | 12 mm Max          | 85 mm Max  | 4 N·m                   |
| C52EU         | 337400         | 1341265  | 48 - 52 mm         | 12 mm Max          | 90 mm Max  | 4 N·m                   |
| C56EU         | 337410         | 1341266  | 52 - 56 mm         | 12 mm Max          | 94 mm Max  | 4 N·m                   |
| C60EU         | 337420         | 1341267  | 56 - 60 mm         | 12 mm Max          | 98 mm Max  | 4 N·m                   |
| C64EU         | 337430         | 1341268  | 60 - 64 mm         | 12 mm Max          | 102 mm Max | 4 N·m                   |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skruen er elektrogalvanisert på klemmer med en ytre diameter på maks. 40 mm.

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

