

Kabel/kanal klips



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Fester kabelrør til stang, vaier eller flens

Kan også brukes til fleksible metallrør, armerte kabler, bærbare kabler, kontrollrør og overføringskabler

Tilgjengelig for EMT-, stive, ENT-, IMT-, MC/AC- og aluminiumskabelrør

Installasjonsverktøy er ikke nødvendig

SPESIFIKASJONER

Overflate: NVent CADDY-armering

Materiale: Fjærstål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
K12	170670	1319436	24 mm Max	220N	445N	70N
K16	170680	1319437	30 mm Max	220N	445N	70N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
K20	170690	1319438	42 mm Max	220N	445N	100N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


Kan kreve dedikert innføringsledning/stag og EC311. Rådfør deg med kommunen.

Kun for horisontal bruk ved installasjon av kabelrør.

Delenummer	Ytre diameter	Stangstørrelse
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6

Delenummer	Ytre diameter	Flenstykkelse
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

