


Utkraver arm med E0 kanal



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Perforet, kaldrullet

Sporet bakplate

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål


Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)
CE015H0180EG	599885	3436014	180mm
CE015H0240EG	599890		240mm
CE015H0300EG	599900	3436015	300mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)
CE015H0360EG	599905		360mm
CE015H0420EG	599910	3436016	420mm
CE015H0540EG	599920	3436017	540mm
CE015H0660EG	599925		660mm
CE015H0780EG	599930		780mm

Tykkelse (T):	1.5 mm
E:	6 mm
Y:	8.5 x 20 mm
Hullstørrelse (HS):	10.5 mm
X:	11 x 18 mm
C:	15.5 mm
B:	27 mm
A:	30 mm
Bredde (W):	40 mm
D:	60 mm
Høyde (H):	120 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

