


Utkraver arm med E0L kanal



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Perforet, kaldrullet

Sporet bakplate

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)
CE0L13H0300EG	599880	3436013	300mm
CE0L13H0180EG	599879	3436012	180mm


Tykkelse (T): 1.25 mm

E: 4 mm

Y: 8.5 x 20 mm

Hullstørrelse (HS):	10.5 mm
X:	11 x 18 mm
C.:	15.5 mm
A:	18 mm
B.:	27 mm
Bredde (W):	40 mm
D:	60 mm
Høyde (H):	120 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

