

Hylleknekt med E4 kanal



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Perforert, kaldrullet

Sporet bakplate

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål





Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)
CE420H0200EG	599935		200mm
CE420H0300EG	599950	3436018	300mm
CE420H0350EG	599960		350mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)
CE420H0450EG	599970	3436019	450mm
CE420H0550EG	599980	3436021	550mm
CE420H0650EG	599990	3436022	650mm
CE420H0800EG	599995		800mm

Tykkelse (T): 2 mm
E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 14 x 27 mm
C: 15.5 mm
B: 38 mm
Bredde (W): 40 mm
A: 40 mm
D: 50 mm
Høyde (H): 120 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

