

Sjk kjede



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Allsidig ikke-sveiset knutekjetting

I samsvar med DIN 5686

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	A	B.	D
CHK22K	385860	1319831	30m	28 mm	9 mm	2 mm
CHK25K	385870	1319832	30m	31 mm	10 mm	2.2 mm
CHK27K	385880	1319833	30m	35 mm	11 mm	2.5 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	A	B.	D
CHK30K	385890	1319834	30m	39 mm	12.5 mm	2.8 mm
CHK32K	385900	1319835	25m	41 mm	14 mm	3.1 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
CHK22K	385860	1319831	400N
CHK25K	385870	1319832	500N
CHK27K	385880	1319833	700N
CHK30K	385890	1319834	900N
CHK32K	385900	1319835	1200N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

