

CHN-kjede



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Rund leddkjetting

I samsvar med DIN 5685

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Lengde (L)	A
CHN13KSP	591410		Stål	Elektro galvanisert	100m	22 mm
CHN13K	386780	1341091	Stål	Elektro galvanisert	30m	22 mm
CHN15K	385910	1341092	Stål	Elektro galvanisert	30m	24 mm
CHN15KS4	591500	1319917	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		30m	24 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Lengde (L)	A
CHN17KS4	591510	1319918	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		30m	26 mm
CHN17K	385920	1341093	Stål	Elektro galvanisert	30m	26 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	D	Statisk belastning	Sertifiseringer
CHN13KSP	591410		3.5 mm	2 mm	200N	
CHN13K	386780	1341091	3.5 mm	2 mm	200N	ITB
CHN15K	385910	1341092	4.5 mm	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	1319917	4.5 mm	2.5 mm	300N	ITB
CHN17KS4	591510	1319918	5.5 mm	3 mm	400N	ITB
CHN17K	385920	1341093	5.5 mm	3 mm	400N	ITB

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

