

EBC Beam Clamp



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Enkel installasjon på bjelkeflenser

Ett gjennomgående hull, Ø-10,5 mm, tillater bruk av gjenget stål M6, M8 og M10 tilknyttet enhver statisk belastning inntil 450N

Fordelen med tre M6 gjengete hull, er at man kan lett montere EI-bokser/brytere direkte på siden, eller nederst på bjelken

SPESIFIKASJONER

Avslutt: nVent CADDY Armour er en av de beste

Materiale: Fjærstål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Hullstørrelse (HS)	Flenstykkelse (FT)	Tiltrekkingsmoment (TQ)
EBC	170380	1341066	6	10.5 mm	16 mm Max	20 N·m
EBCSP25	172430	1340921	6	10.5 mm	16 mm Max	3 N·m


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
EBC	170380	1341066	450N
EBCSP25	172430	1340921	450N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

