


ECN-mutter for C-kanal E0/E0L/E1



FUNKSJONER

Kanalmutter for C-profiler

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Kanaltype	Stangstørrelse (RS)	Tykkelse (T)	A
E01CNM6	315370	3435693	E0, E0L, E1	6	4 mm	23 mm
E01CNM8	315340	3435689	E0, E0L, E1	8	4 mm	23 mm
E01CNM10	315350	3435691	E0, E0L, E1	10	4 mm	23 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.
E01CNM6	315370	3435693	14 mm
E01CNM8	315340	3435689	14 mm


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.
E01CNM10	315350	3435691	14 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skyvekraften F2 er begrenset til 600 N for alle typer muttere og T-bolter for C-kanalsystem.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1000 N
E0L	1000 N
E1	1600 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

