

ECN-mutter for C-kanal E5



FUNKSJONER

Kanalmutter for C-profiler

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Stangstørrelse (RS)	Tykkelse (T)
E5CN6S4	335200		Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		6	5 mm
E5CN6HD	335170	1319762	Stål	Hot-Dip galvanisert	6	5 mm
E5CN10HD	335190		Stål	Hot-Dip galvanisert	10	6 mm
E5CN8HD	335180	1319763	Stål	Hot-Dip galvanisert	8	6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.
E5CN6S4	335200		22 mm	13 mm
E5CN6HD	335170	1319762	22 mm	13 mm


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.
E5CN10HD	335190		22 mm	13 mm
E5CN8HD	335180	1319763	22 mm	13 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skyvekraften F2 er begrenset til 600 N for alle typer muttere og T-bolter for C-kanalsystem.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	2600 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

