

ECN universell mutter



FUNKSJONER

Universal kanalmutter for C-profiler

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Kanaltype	Stangstørrelse (RS)	Tykkelse (T)	A
ECNUNI08	585440	3435937	E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4	8	4 mm	24 mm
ECNUNI10	585450		E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4	10	4 mm	24 mm
ECNUNI06	585430		E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4	6	4 mm	24 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B
ECNUNI08	585440	3435937	15 mm
ECNUNI10	585450		15 mm


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B
ECNUNI06	585430		15 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skyvekraften F2 er begrenset til 600 N for alle typer muttere og T-bolter for C-kanalsystem.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1100 N
E0L	800 N
E1	2300 N
E2	1200 N
E2L	1200 N
E3	1300 N
E4	1300 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

