

Bjelkeklammer, M6 stang, 16 mm maks flens

KATALOGNUMMER

EBC



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Enkel installasjon på bjelkeflenser

Ett gjennomgående hull, Ø-10,5 mm, tillater bruk av gjenget stål M6, M8 og M10 tilknyttet enhver statisk belastning inntil 450N

Fordelen med tre M6 gjengete hull, er at man kan lett montere EI-bokser/brytere direkte på siden, eller nederst på bjelken

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 170380

Materiale: Fjærstål

Avslutt: nVent CADDY Armour er en av de beste

Stangstørrelse (RS): 6

Hullstørrelse (HS): 10.5 mm

Flenstykkelse (FT): 16 mm Max


Tiltrekkingsmoment (TQ): 20 N·m

Statisk belastning: 450N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

