


nVent CADDY Pyramid støttesett, tilkoblingsenhet

KATALOGNUMMER

PEB



FUNKSJONER

Ideell for bruk med monteringsskiner av type A og U-formede braketter for å skape skreddersydde bæresystemer

Høydejusterbar

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 360425

Materiale: Stål; Polypropylen; Polyetylen

Avslutt: Hot-Dip galvanisert

Temperatur: -34 to 54.4 °C

Statisk lastsikkerhetsfaktor: 3:01

Høyde (H): 305 - 457 mm

Lengde (L): 314mm

Bredde (W): 314 mm

A: 76 mm

Overflateareal: 0.09m²


Vekt på enhet: 4 kg

Statisk belastning: 3340N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sluttbrukeren må velge og vurdere profilrammen for å sikre at den egenmonterte bæresystem kan støtte den påførte belastning på en skikkelig måte.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

