

USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 98,4–102,6 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN

KATALOGNUMMER

USC101EG



FUNKSJONER

Består av to klemmer, mutter og bolt

Passer i den åpne siden av en monteringskinne

I samsvar med Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 59)

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 712200

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 98.4 - 102.6 mm

Rørstørrelse: 3 1/2"


NB/DN: 90

Bredde (W): 32 mm

Tykkelse (T): 2.5 mm

Statisk belastning: 3780N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

