

FCS høyde justerbar Loop Hanger



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Anbefalt for oppheng av stasjonært, ikke-isolert brannsprinklerrør

Redesignet stropp og koppmutter minimerer friksjon for enklere justering opp og ned gjengestaget (1/2"-4" størrelser)

Formet ende på øvre stropp forenkler demontering og gjenmontering av hengeren

Valsede kanter på stroppen bidrar til å lede røret gjennom, begrense bindingen og skade på metall eller plastrør

Pakken inneholder all nødvendig maskinvare for installasjon

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
FCS0075M10	597968	3532792	20	27 mm	M10	10 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
FCS0100M10	597969	3532794	25	34 mm	M10	10 mm
FCS0100M8	597963	3532779	25	34 mm	M8	10 mm
FCS0125M10	597971	3532796	32	43 mm	M10	10 mm
FCS0125M8	597964	3532781	32	43 mm	M8	10 mm
FCS0150M10	597972	3532798	40	48 mm	M10	10 mm
FCS0150M8	597965	3532783	40	48 mm	M8	10 mm
FCS0200M10	597973	3532817	50	60 mm	M10	10 mm
FCS0200M8	597966	3532785	50	60 mm	M8	10 mm
FCS0250M10	597974	3532818	65	76 mm	M10	10 mm
FCS0300M10	597975	3532819	80	89 mm	M10	10 mm
FCS0400M10	597976	3532821	100	114 mm	M10	10 mm
FCS0500M12	597977	3532822	125	140 mm	M12	15 mm
FCS0600M12	597978	3532823	150	165 mm	M12	15 mm
FCS0800M16	597979	3532824	200	219 mm	M16	25 mm
FCS1000M20	597981	3532825	250	273 mm	M20	25 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	C.	Statisk belastning
FCS0075M10	597968	3532792	76 mm	31 mm	17 mm	2000N


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	C.	Statisk belastning
FCS0100M10	597969	3532794	87 mm	36 mm	19 mm	2000N
FCS0100M8	597963	3532779	85 mm	36 mm	19 mm	2000N
FCS0125M10	597971	3532796	91 mm	36 mm	15 mm	2000N
FCS0125M8	597964	3532781	89 mm	36 mm	15 mm	2000N
FCS0150M10	597972	3532798	99 mm	41 mm	17 mm	2000N
FCS0150M8	597965	3532783	97 mm	41 mm	17 mm	2000N
FCS0200M10	597973	3532817	114 mm	50 mm	20 mm	2000N
FCS0200M8	597966	3532785	112 mm	50 mm	20 mm	2000N
FCS0250M10	597974	3532818	142 mm	68 mm	30 mm	3500N
FCS0300M10	597975	3532819	164 mm	83 mm	39 mm	3500N
FCS0400M10	597976	3532821	206 mm	112 mm	55 mm	3500N
FCS0500M12	597977	3532822	227 mm	114 mm	44 mm	5000N
FCS0600M12	597978	3532823	272 mm	146 mm	63 mm	5000N
FCS0800M16	597979	3532824	349 mm	184 mm	75 mm	8500N
FCS1000M20	597981	3532825	480 mm	279 mm	143 mm	10000N

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skiftenøkkel størrelse	Sertifiseringer
FCS0075M10	597968	3532792	15 mm.	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skiftenøkkel størrelse	Sertifiseringer
FCS0100M10	597969	3532794	15 mm.	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0100M8	597963	3532779	13 mm.	VdS G4050054
FCS0125M10	597971	3532796	15 mm.	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0125M8	597964	3532781	13 mm.	VdS G4050054
FCS0150M10	597972	3532798	15 mm.	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0150M8	597965	3532783	13 mm.	VdS G4050054
FCS0200M10	597973	3532817	15 mm.	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0200M8	597966	3532785	13 mm.	VdS G4050054
FCS0250M10	597974	3532818	15 mm.	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0300M10	597975	3532819	15 mm.	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0400M10	597976	3532821	15 mm.	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0500M12	597977	3532822	18 mm.	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0600M12	597978	3532823	18 mm.	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0800M16	597979	3532824	24 mm.	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS1000M20	597981	3532825	30 mm.	VdS G4050054

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

