

# Flensebeskytter for multifunksjons C-klemme



## FUNKSJONER

Designet for å beskytte maling på stålfensler

## SPESIFIKASJONER


Table 1/1

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale                      | Avslutt             | Skruediameter (Sc) |
|---------------|----------------|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| SPPM6HD       | 336200         |          | Stål                           | Hot-Dip galvanisert | 6                  |
| SPPM6S4       | 336220         |          | Rustfritt stål 304 (en 1,4301) |                     | 6                  |
| SPPM8HD       | 336210         |          | Stål                           | Hot-Dip galvanisert | 8                  |
| SPPM8S4       | 336230         | 1319783  | Rustfritt stål 304 (en 1,4301) |                     | 8                  |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ved bruk av lakkerte beskyttelsesplater reduseres klemområdet med ca. 3 mm og den tillatte belastningen må reduseres med 20 %.

Skruespissen bør plasseres slik at den ikke skader malingen på stålkonstruksjonen.



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

