

Flense dropp-inn anker



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Innvendige gjenger sørger for enkel fjerning og slitestyrke

Installeres flukt for standard forankring

Tilpasset for overdimensjonerte ikke-bærende konstruksjoner mot oppsprukket og ikke-oppsprukket betong

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120

Leppen gjør flush-installasjonen enklere ved å bidra til å oppnå konsistent ankerdybde og enkel innretting av gjengestag

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/1


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)	Borekronediameter (Ø)	Sertifiseringer
LAM625	589890	1305789	6 mm	25mm	8 mm	CE, 14-0068, CE, 14-0135

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)	Borekronediameter (Ø)	Sertifiseringer
LAM830	574410	3535128	8 mm	30mm	10 mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068, VdS
LAM1040	574420	3535131	10 mm	40mm	12 mm	CE, 14-0068, VdS, CE, 14-0135
LAM1250	574430	1305788	12 mm	50mm	15 mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068, VdS

Typisk Aksiell belastning fra ETA 14-0135			
Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25	Standard Innstøpt Dybde
LAM625	-	2.44 kN	25 mm
LAM830	-	3.21 kN	30 mm
LAM1040	-	4.23 kN	40 mm
LAM1250	-	5.92 kN	50 mm

Typisk Aksiell belastning fra ETA 14-0068 - ikke er bærende konstruksjoner			
Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25	Standard Innstøpt Dybde
LAM625	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
LAM830	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
LAM1040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
LAM1250	2.60 kN	2.60 kN	50 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

