

Flat skive



FUNKSJONER

Bruk over hodet på en bolt eller mutter for å fordele festerbelastninger over et bredere overflateområde

SPESIFIKASJONER

Samsvarer med: DIN 933

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Hullstørrelse (HS)	Diameter (Ø)
01108S4	592490	3534952	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		8.4 mm	16 mm
01106S4	592480		Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		6.4 mm	12 mm
01108EG	592400	3535249	Stål	Elektrogalvanisert	8.4 mm	16 mm
01106EG	592390	3535248	Stål	Elektrogalvanisert	6.4 mm	12 mm
01110HD	592415	1342869	Stål	Hot-Dip galvanisert	10.5 mm	21 mm
01110S4	592500	3534954	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		10.5 mm	20 mm
01110EG	592410	3535251	Stål	Elektrogalvanisert	10.5 mm	20 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Hullstørrelse (HS)	Diameter (Ø)
01112EG	592420	3535252	Stål	Elektrogalvanisert	13 mm	24 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)
01108S4	592490	3534952	1.6 mm
01106S4	592480		1.6 mm
01108EG	592400	3535249	1.6 mm
01106EG	592390	3535248	1.6 mm
01110HD	592415	1342869	2 mm
01110S4	592500	3534954	2 mm
01110EG	592410	3535251	2 mm
01112EG	592420	3535252	2.5 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

