

# Ekstern kobling med fire hull



## FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler

## SPESIFIKASJONER

**Avslutt:** Hot-Dip galvanisert

**Materiale:** Stål


Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Struttype      | Hullstørrelse (HS) | Tykkelse (T) | A      |
|---------------|----------------|----------|----------------|--------------------|--------------|--------|
| ZUA407        | 387820         | 3535036  | A (41 x 41 mm) | 13 mm              | 6 mm         | 184 mm |
| ZUA406        | 387810         | 3535035  | C (21 x 41 mm) | 13 mm              | 6 mm         | 184 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | B.    | C.    |
|---------------|----------------|----------|-------|-------|
| ZUA407        | 387820         | 3535036  | 20 mm | 48 mm |
| ZUA406        | 387810         | 3535035  | 20 mm | 48 mm |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

