


Flat tee plate med fire hull



FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Hullstørrelse (HS)	Tykkelse (T)
ZEA108S6	388701		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		14 mm	6 mm
ZEA108EG	378581			Elektro galvanisert	14 mm	6 mm
ZE108	313080	1340575	Stål	Varmegalvanisert	14 mm	6 mm
ZEA108	387580	3535431	Stål	Varmegalvanisert	14 mm	6 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B	Skrue inkludert	Skruediameter (Sc)
ZEA108S6	388701		138 mm	90 mm	Nei	
ZEA108EG	378581		135 mm	87.5 mm	Nei	

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B	Skrue inkludert	Skruediameter (Sc)
ZE108	313080	1340575	138 mm	90 mm	Ja	10 mm
ZEA108	387580	3535431	138 mm	90 mm	Nei	

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruelengde (L)
ZE108S6	388701		
ZEA108EG	378581		
ZE108	313080	1340575	25mm
ZEA108	387580	3535431	

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

