

H-MSM conduit/rør til flensklekke, siderfeste



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser

Fjærlukket klips kan dreies 360°

Krever kun en hammer for installasjon

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)
12M24SMS1	179690	1319529	Rustfritt stål 301 (en 1,4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm
16M24SM	173720	1319468	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm
20M24SM	171720	1319448	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	35 - 42 mm	3 - 8 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)
24M24SM	176690		Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	42 - 50 mm	3 - 8 mm
32M24SM	173830		Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	50 - 60 mm	3 - 8 mm
6M24SM	173640	1341048	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	14 - 18 mm	3 - 8 mm
812M24SM	160050	1341051	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	18 - 30 mm	3 - 8 mm
8M24SMS1	179650		Rustfritt stål 301 (en 1,4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm
12M58SMS1	179700	1319530	Rustfritt stål 301 (en 1,4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm
16M58SM	173730	1319469	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm
20M58SM	173770	1319471	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	35 - 42 mm	8 - 14 mm
24M58SM	173800	1319473	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	42 - 50 mm	8 - 14 mm
32M58SM	173840	1319475	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	50 - 60 mm	8 - 14 mm
6M58SM	171980	1341049	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	14 - 18 mm	8 - 14 mm
812M58SM	160060	1341052	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	18 - 30 mm	8 - 14 mm
6M912SM	173650	1341050	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	14 - 18 mm	14 - 20 mm
812M1318SM	160145		Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	18 - 30 mm	21 - 28 mm
812M912SM	160070	1341053	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	18 - 30 mm	14 - 20 mm


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)
16M912SM	173740	1319470	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm
20M912SM	173780	1319472	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	35 - 42 mm	14 - 20 mm
24M912SM	173810	1319474	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	42 - 50 mm	14 - 20 mm
8M912SMS1	179670		Rustfritt stål 301 (en 1,4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
12M24SMS1	179690	1319529	90N	
16M24SM	173720	1319468	120N	UL, cUL
20M24SM	171720	1319448	120N	cUL, UL
24M24SM	176690		120N	cUL, UL
32M24SM	173830		120N	UL, cUL
6M24SM	173640	1341048	120N	UL, cUL
812M24SM	160050	1341051	120N	UL, cUL, ITB
8M24SMS1	179650		90N	
12M58SMS1	179700	1319530	90N	
16M58SM	173730	1319469	120N	UL, cUL
20M58SM	173770	1319471	120N	
24M58SM	173800	1319473	120N	cUL, UL

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
32M58SM	173840	1319475	120N	UL, cUL
6M58SM	171980	1341049	120N	UL, cUL
812M58SM	160060	1341052	120N	cUL, ITB, UL
6M912SM	173650	1341050	120N	
812M1318SM	160145		120N	cUL, UL
812M912SM	160070	1341053	120N	UL, cUL, ITB
16M912SM	173740	1319470	120N	cUL, UL
20M912SM	173780	1319472	120N	
24M912SM	173810	1319474	120N	cUL, UL
8M912SMS1	179670		90N	

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

