

Hammer-on flensklems, bunnfeste med Stud



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser

Sikret pinneskruer reduserer behovet for ekstra festemidler

Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet

Krever kun en hammer for installasjon

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Flenstykkelse (FT)	Stangstørrelse (RS)
EM24SM	170530	3435462	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	3 - 8 mm	6
EM24SM16	160440	1319409	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	3 - 8 mm	6
EM24SM16SP10	172220	1340915	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	3 - 8 mm	6

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Flenstykke (FT)	Stangstørrelse (RS)
EM24SS1	179750	1319533	Rustfritt stål 301 (en 1,4310)		3 - 8 mm	6
EM58SM	172060	3435466	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	8 - 14 mm	6
EM58SM16	160450	1319410	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	8 - 14 mm	6
EM58SM16SP10	172230	1340916	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	8 - 14 mm	6
EM58SMS1	179760	1319534	Rustfritt stål 301 (en 1,4310)		8 - 14 mm	6
EM1318SM	171855	3536702	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	21 - 28 mm	6
EM912SM	171850	3435465	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	14 - 20 mm	6
EM912SS1	179770	1319535	Rustfritt stål 301 (en 1,4310)		14 - 20 mm	6
EM912SM16	160460	1319411	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	14 - 20 mm	6

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
EM24SM	170530	3435462	6	11mm	450N	330N
EM24SM16	160440	1319409	6	16mm	450N	330N
EM24SM16SP10	172220	1340915	6	16mm	450N	330N
EM24SS1	179750	1319533	6	11mm	200N	200N
EM58SM	172060	3435466	6	11mm	450N	330N


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
EM58SM16	160450	1319410	6	16mm	450N	330N
EM58SM16SP10	172230	1340916	6	16mm	450N	330N
EM58SMS1	179760	1319534	6	11mm	200N	200N
EM1318SM	171855	3536702	6	11mm	450N	330N
EM912SM	171850	3435465	6	11mm	450N	330N
EM912SS1	179770	1319535	6	11mm	200N	200N
EM912SM16	160460	1319411	6	16mm	450N	330N

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning 3 (F3)	Sertifiseringer
EM24SM	170530	3435462	110N	ITB
EM24SM16	160440	1319409	110N	
EM24SM16SP10	172220	1340915	110N	
EM24SS1	179750	1319533	110N	
EM58SM	172060	3435466	110N	ITB
EM58SM16	160450	1319410	110N	
EM58SM16SP10	172230	1340916	110N	
EM58SMS1	179760	1319534	110N	
EM1318SM	171855	3536702	110N	UL, cUL

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning 3 (F3)	Sertifiseringer
EM912SM	171850	3435465	110N	ITB
EM912SS1	179770	1319535	110N	
EM912SM16	160460	1319411	110N	

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

