

Hammer-on flensklemme, vertikalt Mount med Stud



FUNKSJONER

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser

Sikret pinneskruer reduserer behovet for ekstra festemidler

Passer de fleste bjelker

Krever kun en hammer for installasjon

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Flenstykkelse (FT)	Skruediameter (Sc)
4H24IM11	170140	1319419	Spring Stål, Stål	nVent CADDY Armour er en av de beste, Electro galvanisert	3 - 8 mm	6
4H58IM11	170160	1319420	Spring Stål, Stål	nVent CADDY Armour er en av de beste, Electro galvanisert	8 - 14 mm	6

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruelengde (L)	Statisk belastning
---------------	----------------	----------	-----------------	--------------------

4H24IM11	170140	1319419	11mm	150N
4H58IM11	170160	1319420	11mm	150N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

