

ekstra kraftig profil bjelkeklemmer



FUNKSJONER

Egnet for montering på skinne

SPESIFIKASJONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	B
6120S4	330610	1319759	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		3 - 33 mm	60 mm
6120HD	330600	3535596	Stål	Varmegalvanisert	3 - 33 mm	60 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Dreiemoment (TQ)
6120S4	330610	1319759	30 N·m
6120HD	330600	3535596	30 N·m

Avstivertype	A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

