

Sekskantmutter



FUNKSJONER

Internt gjenget med en hex-stasjon for mange bruksområder

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Stangstørrelse	Tykkelse
010M6	592040	3535239	Stål	Elektrogalvanisert	M6	5 mm
010M8S4	592140	3534942	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		M8	6.5 mm
010M8	592050	3535241	Stål	Elektrogalvanisert	M8	6.5 mm
010M10HD	592065	3435969	Stål	Hot-Dip galvanisert	M10	8 mm
010M10S4	592150	3534944	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		M10	8 mm
010M12HD	592075	3435971	Stål	Hot-Dip galvanisert	M12	10 mm
010M12S4	592160	3534946	Rustfritt stål 304 (en 1,4301)		M12	10 mm
010M12	592070	3535243	Stål	Elektrogalvanisert	M12	10 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Stangstørrelse	Tykkelse
010M16	400444		Stål	Elektrogalvanisert	M16	13 mm
010M10	592060	3535242	Stål	Elektrogalvanisert	M10	

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Trådstørrelse
010M6	592040	3535239	10 mm
010M8S4	592140	3534942	13 mm
010M8	592050	3535241	13 mm
010M10HD	592065	3435969	17 mm
010M10S4	592150	3534944	17 mm
010M12HD	592075	3435971	19 mm
010M12S4	592160	3534946	19 mm
010M12	592070	3535243	19 mm
010M16	400444		24 mm
010M10	592060	3535242	

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

