

# HW Kileformet mutter for ned-forsenkede hull i ulike dekker.



## FUNKSJONER

Trapesmutter for oppheng fra ståltak

Lett å installere

Passer til flere profiler for komposittgulvdekker

## SPESIFIKASJONER

**Overflate:** Elektrogalvanisert

**Materiale:** Stål

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Stangstørrelse (RS) | Vinkel (a) | A     | B      |
|---------------|----------------|----------|---------------------|------------|-------|--------|
| PHWC6         | 196240         |          | 6                   | 25 °       | 18 mm | 9.5 mm |
| PHWC8         | 196250         |          | 8                   | 25 °       | 18 mm | 9.5 mm |
| HW10          | 187290         | 1319563  | 10                  | 15 °       | 25 mm | 12 mm  |
| HW8           | 187280         | 1319562  | 8                   | 15 °       | 25 mm | 12 mm  |
| HW6           | 187270         | 1319561  | 6                   | 15 °       | 25 mm | 12 mm  |

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Stangstørrelse (RS) | Vinkel (a) | A     | B     |
|---------------|----------------|----------|---------------------|------------|-------|-------|
| HW12          | 187300         |          | 12                  | 15 °       | 25 mm | 16 mm |


Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | C      | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|--------|--------------------|
| PHWC6         | 196240         |          | 9.5 mm | 1200N              |
| PHWC8         | 196250         |          | 9.5 mm | 1700N              |
| HW10          | 187290         | 1319563  | 12 mm  | 2100N              |
| HW8           | 187280         | 1319562  | 12 mm  | 1700N              |
| HW6           | 187270         | 1319561  | 12 mm  | 1200N              |
| HW12          | 187300         |          | 16 mm  | 2100N              |

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts

| Part Number |               | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 |
|-------------|---------------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|
| TATA        | Comflor 51+   | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
|             | Comflor 60/75 |     |     |     |      |      | X     | X     |
|             | Comflor 80/95 |     |     |     |      |      | X     | X     |
|             | Ribdeck 80    |     |     |     |      |      | X     | X     |
| SMD         | R51+          | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
| KINGSPAN    | Multideck 50  | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
| CMF         | Metfloor 55   | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

