

Light Duty Expansion Anchor



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ideelt å anvende ved bruk av brannklassifisert klammer og festeklips

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120

ETA godkjent for forankring i oppsprukket og ikke oppsprukket betong

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Borehulldybde	A	Borekronediameter (Ø)
SCMND	800071	Stål	Elektro galvanisert	45mm	5 mm Max	6"

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Hullstørrelse (HS)
SCMND	800071	7.2 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


Dybden av boret hull er angitt som maksimum dybde, og må tilpasses betong tykkelsen det skal forankres i.

Maksimal belastning for hvert forankringspunkt, ved ulike anvendelser i ikke-bærende konstruksjoner kan, avhengig av nasjonale reguleringer, være under den godkjente belastning per forankring. Den godkjente belastning per forankringspunkt er regulert i henhold til hvert enkelt lands tilhørighet under ETAG 001, Part 6.

Total sikkerhetsfaktor er i henhold til ETAG 001 inkludert (Y_m og Y_f).

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-09/0313			
Multiple use for non-structural applications			
Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

