

Lett Duty Push-in-anker



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ideelt å anvende ved bruk av brannklassifisert klammer og festeklips

Verktøyfri installasjon, etter at hull er boret i betongen. Kun å trykke festeankeret inn

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120

ETA godkjent for forankring i oppsprukket og ikke oppsprukket betong

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Borehulldybde	Hullstørrelse (HS)	A
SCMDSN	800070	1305733	Rustfritt stål 301 (en 1,4310)	36mm	6 mm	10 mm Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


Dybden av boret hull er angitt som maksimum dybde, og må tilpasses betong tykkelsen det skal forankres i.

Maksimal belastning for hvert forankringspunkt, ved ulike anvendelser i ikke-bærende konstruksjoner kan, avhengig av nasjonale reguleringer, være under den godkjente belastning per forankring. Den godkjente belastning per forankringspunkt er regulert i henhold til hvert enkelt lands tilhørighet under ETAG 001, Part 6.

Total sikkerhetsfaktor er i henhold til ETAG 001 inkludert (Y_m og Y_f).

Extract from Permissible Service Conditions of ETA-16/0673			
Multiple use for non-structural applications			
Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
SCMDSN	0.032 kN	0.032 kN	35 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

