

Metalltrykkklemme



FUNKSJONER

Enkelt å anvende ved mindre kabeldimensjoner

Fjærstålklips som beholder formen etter montasjen, og deretter gir plass for kablene å bli montert

Avrundede kanter hjelper med å unngå skade på kabler

Kablene som er ryddig installert, sørger for en stabil drift og et profesjonelt utseende

Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass

SPESIFIKASJONER

Overflate: nVent CADDY Armour er en av de beste

Materiale: Fjærstål


Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Kabelkapasitet	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)
PKM16H3	182046	1300337	16	4.8 mm	233.5mm
PKM10H3	182044	1300335	10	4.8 mm	171.5mm
PKM16H6	182047	1300338	16	7.1 mm	233.5mm
PKM10H6	182045	1300336	10	7.1 mm	171.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kan anvende opp til kabeldiameter 13 mm, ved bruk av en standard 6 mm pakning.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

