

Metalltrykkklemme, brannklassifiserte



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Inkludert pakning for E30 Brannklassifisert, I samsvar med DIN 4102-12

Enkelt å anvende ved mindre kabeldimensjoner

Fjærstålklips som beholder formen etter montasjen, og deretter gir plass for kablene å bli montert

Avrundede kanter hjelper med å unngå skade på kabler

Kablene som er ryddig installert, sørger for en stabil drift og et profesjonelt utseende

Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass

SPESIFIKASJONER

Overflate: nVent CADDY Armour er en av de beste

Materiale: Fjærstål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)
PKM10H6IN	182048	1300339	7.2 mm	171.5mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)
PKM16H6IN	182049	1300340	7.2 mm	233.5mm



YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Brannklassifiseringstest utført med kabeltyper listet. Ekvivalent halogenfri sikkeretskabel kan brukes i henhold til nasjonale retningslinjer.

Strømkabelkapasitet for E30-brannklasse				
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30				
Delenummer	Antall kjerner	Kjernetverrsnitt	Kabeldiameter	Antall kabler
PKM10H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	8 maks
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	8 maks/td>
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	8 maks
PKM16H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	12 maks
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	12 maks
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	14 maks

Datakabelkapasitet for E30-brannklasse				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Delenummer	Antall ledningspar	Ledningsdiameter	Kabeldiameter	Antall kabler
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Maks
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Maks
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Maks
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Maks

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

