

MtSB Spring veksle med Nut/Washer



FUNKSJONER

Skive, mutter og vippeanker er inkludert

For fester i hule vegger, hule tak og himlinger

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Stangstørrelse (RS)	Lengde (L)
MTSB4	584410	1305112	Stål	Elektro galvanisert	4	90mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Borbidiameter	Endelig statisk belastning (F)
MTSB4	584410	1305112	14mm	1750N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Den endelige statiske belastningsverdien tar ikke hensyn til underlagsmaterialets belastningsegenskaper. Den egnede sikkerhetsfaktoren skal legges til denne belastningsindeksen.

Fjærveksler krever minimum klarering på 35 mm (1,38") for åpning etter installasjon.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

