


Flerfunksjonsklemme



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Fester bokser

Fester nr. 10-24 og 1/4-20 gjengede forankringsringer

Gir økt trygghet ved installasjon av kanal, MC/AC og lavspenningsapplikasjoner

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Stangstørrelse (RS)	Trådstørrelse
4Z34	170650	1340312	Fjærstål	nVent CADDY Armour er en av de beste	M4, M6, M8, M10	3.9 - 4.8 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Flenstykkelse (FT)	Hullstørrelse (HS)	Skrue følger med	Statisk belastning 1 (F1)

4Z34	170650	1340312	3.0 - 9.5 mm	6.5 mm	Nei	110N
------	--------	---------	--------------	--------	-----	------

Table 3/3


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning 2 (F2)
4Z34	170650	1340312	90N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

NEC® 300.11 krever dedikert innføringsledning/stang og EC311.

4Z klipset installert med 3/8" (M10) glatt rund-jern i F2 retningen (se montasjeinstruksjon), med maks. statisk belastning 15 lb (67 N).

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

