

HP J-krok i nVent med flerfunksjonsklemme



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Rask festing på gjengestag eller vaier

Justerbar og enkel å finne for å kunne utføre endringer etter installasjon

Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler

Sørger for overlegen fyllingskapasitet og bæreevne sammenlignet med de fleste andre alternativene for festing av ikke-kontinuerlige kabler

Avrundede kanter på J-krokene gir hensiktsmessig bøyeradius for høytytende datakabler

Kostnadseffektivt alternativ til dyre kabelgater

I samsvar med EN 50174-2

Tilfredsstillende ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 og ANSI®/TIA 569

Økt kapasitet og applikasjonsalternativer ved å kombinere 4Z- og 6Z-produkter i ett forbedret og effektivt tilbud

Forbedret multifunksjonell klips gir optimalisert lagerføring samtidig som risikoen for planlegging av arbeidsplasser forbundet med flere SKU-er reduseres

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Diameter (Ø)	Område	Kabelkapasitet, Cat 5e.
CAT21HP4Z34	181258	Stål, Spring Stål	Pregalvanisert, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174mm ²	50
CAT32HP4Z34	181218	Stål, Spring Stål	Pregalvanisert, nVent CADDY Armour	50 mm	2561mm ²	90
CAT16HP4Z34	181217	Stål, Spring Stål	Pregalvanisert, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Kabelkapasitet, Cat 6	Kabelkapasitet, Cat 6A.	Trådstørrelse	Stangstørrelse (RS)	Statisk belastning
CAT21HP4Z34	181258	40	25	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP4Z34	181218	60	35	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT16HP4Z34	181217	15	10	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke-sammenhengende fester kan ikke overstige en avstand på 5' (1,5m) i følge TIA 569-C.9.7 og EN 50174-2.

Kabelkapasiteten er beregnet basert på en 70 % fylningsgrad.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

