

HP J-krok med nVent-klemme med T-Grid-klemme



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Installasjonsverktøy er ikke nødvendig for basisklips

Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler

Sørger for overlegen fyllingskapasitet og bæreevne sammenlignet med de fleste andre alternativene for festing av ikke-kontinuerlige kabler

Avrundede kanter på J-krokene gir hensiktsmessig bøyeradius for høytytende datakabler

Kostnadseffektivt alternativ til dyre kabelgater

I samsvar med EN 50174-2

Tilfredsstiller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 og ANSI®/TIA 569

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Diameter (Ø)	Område
---------------	----------------	----------	-----------	---------	--------------	--------

CAT16HPTS	181089	1340707	Stål, Spring Stål	nVent CADDY Armour, Pregalvanisert	25 mm	690mm ²
-----------	--------	---------	-------------------	------------------------------------	-------	--------------------

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Kabelkapasitet, Cat 5e.	Kabelkapasitet, Cat 6	Kabelkapasitet, Cat 6A.	A
CAT16HPTS	181089	1340707	20	15	10	65 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
CAT16HPTS	181089	1340707	270N


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ekstra støttevaier kreves i følge NEC® 300.11.

Ikke-sammenhengende fester kan ikke overstige en avstand på 5' (1,5m) i følge TIA 569-C.9.7 og EN 50174-2.

Kabelkapasiteten er beregnet basert på en 70 % fylningsgrad.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

