


Hotell i nærheten av nVent CADDY EZ Riser



nVent CADDY EZ-stigerørsklemme er en flerbruksklemme som er utviklet for å feste og støtte vertikale rørløp. Denne enhetlige løsningen kan monteres i flere godkjente retninger og fungerer effektivt som tre klemmer i ett for standard, avstand eller til trange steder. nVent CADDY-stigerørsklemme er klar til bruk rett ut av esken og har forhåndsborede gjengede hull for avstandsinstallasjoner og merker for enkel fjerning av øret på steder der stigerørsklemmene i full størrelse ikke passer.

Entreprenører kan nyte forenklet materialhåndtering med en flerfunksjonell klemme som gir mulighet for ulike retninger og beholder retningen selv når ørene er fjernet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Bare ett verktøy er nødvendig for å stramme til på grunn av skruehoder med riller under

Kan installeres opptil 60 % raskere enn standard stigerørsklemmer

Et ekstra integrert sett med bolthull gjør at installering enkelt kan tilpasses fra en stigerørsklemme til en avstandsstøtte

Du trenger ikke varelager eller bruke separate delegrupper for standardklemmer og klemmer for trange steder for å kunne tilby et komplett utvalg av oppførte deler

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 8), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 8)

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 8), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 8)

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)	A	B.
EZR0050	179225		21.3 mm	9.9 mm	215.9 mm	130.2 mm
EZR0075	179226		26.7 mm	9.9 mm	228.6 mm	136.5 mm
EZR0100	179227		33.4 mm	9.9 mm	228.6 mm	142.9 mm
EZR0125	179228		42.2 mm	9.9 mm	241.3 mm	152.4 mm
EZR0150	179229		48.3 mm	9.9 mm	250.8 mm	158.8 mm
EZR0200	179230		60.3 mm	9.9 mm	260.4 mm	177.8 mm
EZR0250	179231	3533404	73 mm	9.9 mm	279.4 mm	190.5 mm
EZR0300	179232	3533405	88.9 mm	9.9 mm	298.5 mm	206.4 mm
EZR0350	179233	3533406	101.6 mm	13.2 mm	320.7 mm	238.1 mm
EZR0400	179234	3533407	114.3 mm	13.2 mm	330.2 mm	254 mm
EZR0500	179235		141.3 mm	13.2 mm	368.3 mm	298.5 mm
EZR0600	179236	3533408	168.3 mm	13.2 mm	406.4 mm	323.9 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C.	Statisk belastning
EZR0050	179225		22.2 mm	1100N
EZR0075	179226		22.2 mm	1100N
EZR0100	179227		22.2 mm	1100N
EZR0125	179228		22.2 mm	1100N


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C.	Statisk belastning
EZR0150	179229		22.2 mm	1100N
EZR0200	179230		25.4 mm	1100N
EZR0250	179231	3533404	25.4 mm	1735N
EZR0300	179232	3533405	25.4 mm	2400N
EZR0350	179233	3533406	31.8 mm	2980N
EZR0400	179234	3533407	31.8 mm	3600N
EZR0500	179235		38.1 mm	5200N
EZR0600	179236	3533408	38.1 mm	6900N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Klemmen er tilpasset stålrør og bør installeres under en kobling eller skjærvinkel med bolter strammet til anbefalt verdi.

Bruk av rørstuss eller drivhammer anbefales for installasjon.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

