

nVent-mikrofiksisolert M8



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Førhøyet kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen

Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

SPESIFIKASJONER

Temperatur: -50 to 110 °C

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: EPDM-SBR-gummi;Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
---------------	----------------	----------	--------------------	-------	---------------------	------------

MFE031	586204	3532844	25 - 31 mm	20	M8	20 mm
MFE037	586205	3532845	31 - 37 mm	25	M8	20 mm
MFE015	586201	3532841	11 - 15 mm	8	M8	20 mm
MFE019	586202	3532842	15 - 19 mm	10	M8	20 mm
MFE025	586203	3532843	19 - 25 mm	15	M8	20 mm
MFE044	586206	3532846	37 - 44 mm	32	M8	20 mm
MFE068	586209	3532849	58 - 68 mm	50	M8	20 mm
MFE058	586208	3532848	50 - 58 mm		M8	20 mm
MFE050	586207	3532847	44 - 50 mm	40	M8	20 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
MFE031	586204	3532844	1 mm	6	22mm	1000N
MFE037	586205	3532845	1 mm	6	22mm	1000N
MFE015	586201	3532841	1 mm	6	17mm	1000N
MFE019	586202	3532842	1 mm	6	17mm	1000N
MFE025	586203	3532843	1 mm	6	22mm	1000N
MFE044	586206	3532846	1 mm	6	27mm	1000N
MFE068	586209	3532849	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFE058	586208	3532848	1.25 mm	6	27mm	1500N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)	Statisk belastning
MFE050	586207	3532847	1.25 mm	6	27mm	1500N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

