

nVent-mikrofiksisolert M8/M10



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Førhøyet kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen

Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon

Skruhodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

SPESIFIKASJONER

Farge:	Svart
Avslutt:	Elektro galvanisert
Temperatur:	-50 to 110 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
MFD015	586001	3536013	Stål, EPDM-SBR Rubber	11 - 15 mm	8	M8, M10
MFD019	586002	3536014	Stål, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10
MFD025	586003	3536015	Stål, EPDM-SBR Rubber	19 - 25 mm	15	M8, M10
MFD031	586004	3536016	Stål, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	M8, M10
MFD037	586005	3536017	Stål, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	M8, M10
MFD044	586006	3536018	Stål, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	M8, M10
MFD050	586007	3536019	Stål, EPDM-SBR Rubber	44 - 50 mm	40	M8, M10
MFD058	586008	3536021	Stål, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		M8, M10
MFD068	586009	3536022	Stål, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	M8, M10
MFD078	586010	3536023	Stål, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	M8, M10
MFD088	586011	3536024	Stål, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		M8, M10
MFD098	586012	3536025	Stål, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	M8, M10
MFD108	586013	3536026	Stål, EPDM-SBR Rubber	98 - 108 mm	90	M8, M10
MFD118	586014	3536027	Stål, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	M8, M10
MFD128	586015	3536028	Stål, EPDM-SBR Rubber	118 - 128 mm		M8, M10
MFD138	586016	3536029	Stål, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		M8, M10
MFD148	586017	3533371	Stål, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	M8, M10
MFD160	586018	3533372	Stål, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		M8, M10

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
MFD170	586019	3533373	Stål, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	M8, M10
MFD200	586020	3533374	Stål, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		M8, M10
MFD215	586021	3533375	Stål, EPDM-SBR Rubber	205 - 215 mm		M8, M10
MFD225	586022	3533376	Stål, EPDM-SBR Rubber	215 - 225 mm	200	M8, M10
MFD250	586023	3533377	Stål, EPDM-SBR Rubber	239 - 250 mm		M8, M10
MFD275	586024	3533378	Stål, EPDM-SBR Rubber	265 - 275 mm	250	M8, M10
MFD319	586025	3533379	Stål, EPDM-SBR Rubber	309 - 319 mm		M8, M10

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
MFD015	586001	3536013	20 mm	1 mm	6	17mm
MFD019	586002	3536014	20 mm	1 mm	6	17mm
MFD025	586003	3536015	20 mm	1 mm	6	22mm
MFD031	586004	3536016	20 mm	1 mm	6	22mm
MFD037	586005	3536017	20 mm	1 mm	6	22mm
MFD044	586006	3536018	20 mm	1 mm	6	27mm
MFD050	586007	3536019	20 mm	1.25 mm	6	27mm
MFD058	586008	3536021	20 mm	1.25 mm	6	27mm
MFD068	586009	3536022	20 mm	1.25 mm	6	32mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)
MFD078	586010	3536023	23 mm	1.5 mm	6	32mm
MFD088	586011	3536024	23 mm	1.5 mm	6	32mm
MFD098	586012	3536025	23 mm	1.75 mm	6	37mm
MFD108	586013	3536026	23 mm	1.75 mm	6	37mm
MFD118	586014	3536027	23 mm	1.75 mm	6	37mm
MFD128	586015	3536028	23 mm	2 mm	6	37mm
MFD138	586016	3536029	23 mm	2 mm	6	37mm
MFD148	586017	3533371	25 mm	2 mm	6	37mm
MFD160	586018	3533372	25 mm	2 mm	6	37mm
MFD170	586019	3533373	25 mm	2 mm	6	37mm
MFD200	586020	3533374	27 mm	2.25 mm	6	37mm
MFD215	586021	3533375	27 mm	2.25 mm	6	37mm
MFD225	586022	3533376	27 mm	2.25 mm	6	37mm
MFD250	586023	3533377	30 mm	2.5 mm	6	37mm
MFD275	586024	3533378	30 mm	2.5 mm	6	37mm
MFD319	586025	3533379	30 mm	2.5 mm	6	37mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
MFD015	586001	3536013	1000N


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
MFD019	586002	3536014	1000N
MFD025	586003	3536015	1000N
MFD031	586004	3536016	1000N
MFD037	586005	3536017	1000N
MFD044	586006	3536018	1000N
MFD050	586007	3536019	1500N
MFD058	586008	3536021	1500N
MFD068	586009	3536022	1500N
MFD078	586010	3536023	2000N
MFD088	586011	3536024	2000N
MFD098	586012	3536025	2500N
MFD108	586013	3536026	2500N
MFD118	586014	3536027	2500N
MFD128	586015	3536028	3000N
MFD138	586016	3536029	3000N
MFD148	586017	3533371	3200N
MFD160	586018	3533372	3200N
MFD170	586019	3533373	3200N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
MFD200	586020	3533374	3600N
MFD215	586021	3533375	3600N
MFD225	586022	3533376	3600N
MFD250	586023	3533377	4000N
MFD275	586024	3533378	4000N
MFD319	586025	3533379	4000N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

