

nVent-KABELRØR med mikrofiksisolasjon for ventilasjonskanaler



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Komplett montasjesett med alt tilbehør leveres i esker, klar til montasje (diameter opp til 600 mm)

Større åpningsvinkel gjør montasjen lettere for alle standard dimensjoner av ventilasjonsrør (diameter opp til 600 mm)

Hurtig montasjesystem hindrer opphengingen å løsne, eller åpne seg når ventilasjonsrøret beveger seg ved tilpasninger og justeringer (diameter opp til 600 mm)

Kun En-hånds montasje, enkelt, sikkert og lett (diameter opp til 600 mm)

Gjengeboltens trykk holder koblingen på plass, og hindrer skruen eller rør- klammer å falle ut under montasjen

Førhøyet kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen

Skruhodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
MFVI0080EG	586601	3533175	EPDM-SBR Rubber, Stål	80 mm	M8, M10	20 mm
MFVI0100EG	586603	3533177	EPDM-SBR Rubber, Stål	100 mm	M8, M10	20 mm
MFVI0125EG	586605	3533179	EPDM-SBR Rubber, Stål	125 mm	M8, M10	20 mm
MFVI0140EG	586606	3533181	EPDM-SBR Rubber, Stål	140 mm	M8, M10	20 mm
MFVI0150EG	586607	3533182	EPDM-SBR Rubber, Stål	150 mm	M8, M10	20 mm
MFVI0160EG	586608	3533183	EPDM-SBR Rubber, Stål	160 mm	M8, M10	20 mm
MFVI0200EG	586610	3533185	EPDM-SBR Rubber, Stål	200 mm	M8, M10	20 mm
MFVI0250EG	586612	3533187	EPDM-SBR Rubber, Stål	250 mm	M8, M10	21 mm
MFVI0300EG	586614	3533189	EPDM-SBR Rubber, Stål	300 mm	M8, M10	21 mm
MFVI0315EG	586615	3533191	EPDM-SBR Rubber, Stål	315 mm	M8, M10	21 mm
MFVI0355EG	586616	3533192	EPDM-SBR Rubber, Stål	355 mm	M8, M10	21 mm
MFVI0400EG	586617	3533193	EPDM-SBR Rubber, Stål	400 mm	M8, M10	21 mm
MFVI0450EG	586618	3533194	EPDM-SBR Rubber, Stål	450 mm	M8, M10	21 mm
MFVI0500EG	586619	3533195	EPDM-SBR Rubber, Stål	500 mm	M8, M10	21 mm
MFVI0560EG	586620	3533196	EPDM-SBR Rubber, Stål	560 mm	M8, M10	21 mm
MFVI0600EG	586621	3533197	EPDM-SBR Rubber, Stål	600 mm	M8, M10	21 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
MFVI0630EG	586622	3533198	EPDM-SBR Rubber, Stål	630 mm	M8, M10	23 mm
MFVI0710EG	586623	3533199	EPDM-SBR Rubber, Stål	710 mm	M8, M10	23 mm
MFVI0800EG	586624	3533201	EPDM-SBR Rubber, Stål	800 mm	M8, M10	23 mm
MFVI0900EG	586625	3533202	EPDM-SBR Rubber, Stål	900 mm	M8, M10	23 mm

Table 2/3						
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Vinkel (a)
MFVI0080EG	586601	3533175	1 mm	6	27mm	80 °
MFVI0100EG	586603	3533177	1 mm	6	27mm	80 °
MFVI0125EG	586605	3533179	1 mm	6	27mm	80 °
MFVI0140EG	586606	3533181	1 mm	6	40mm	80 °
MFVI0150EG	586607	3533182	1 mm	6	40mm	80 °
MFVI0160EG	586608	3533183	1 mm	6	40mm	80 °
MFVI0200EG	586610	3533185	1 mm	6	40mm	80 °
MFVI0250EG	586612	3533187	1.25 mm	6	40mm	80 °
MFVI0300EG	586614	3533189	1.25 mm	6	40mm	80 °
MFVI0315EG	586615	3533191	1.25 mm	6	40mm	80 °
MFVI0355EG	586616	3533192	1.25 mm	6	40mm	80 °
MFVI0400EG	586617	3533193	1.25 mm	6	40mm	80 °


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)	Vinkel (a)
MFVI0450EG	586618	3533194	1.5 mm	6	40mm	80 °
MFVI0500EG	586619	3533195	1.5 mm	6	40mm	80 °
MFVI0560EG	586620	3533196	1.5 mm	6	40mm	80 °
MFVI0600EG	586621	3533197	1.5 mm	6	40mm	80 °
MFVI0630EG	586622	3533198	1.75 mm	6	40mm	
MFVI0710EG	586623	3533199	1.75 mm	6	40mm	
MFVI0800EG	586624	3533201	1.75 mm	6	40mm	
MFVI0900EG	586625	3533202	1.75 mm	6	40mm	

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
MFVI0080EG	586601	3533175	775N
MFVI0100EG	586603	3533177	775N
MFVI0125EG	586605	3533179	775N
MFVI0140EG	586606	3533181	775N
MFVI0150EG	586607	3533182	775N
MFVI0160EG	586608	3533183	775N
MFVI0200EG	586610	3533185	775N
MFVI0250EG	586612	3533187	1000N
MFVI0300EG	586614	3533189	1000N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
MFVI0315EG	586615	3533191	1000N
MFVI0355EG	586616	3533192	1000N
MFVI0400EG	586617	3533193	1000N
MFVI0450EG	586618	3533194	1400N
MFVI0500EG	586619	3533195	1400N
MFVI0560EG	586620	3533196	1400N
MFVI0600EG	586621	3533197	1400N
MFVI0630EG	586622	3533198	1900N
MFVI0710EG	586623	3533199	1900N
MFVI0800EG	586624	3533201	1900N
MFVI0900EG	586625	3533202	1900N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

