

nVent-RISKATE, ikke-isolert M8/M10



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
MFN019EG	586101	3536031	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
MFN023EG	586102	3536032	19 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
MFN029EG	586103	3536033	23 - 29 mm	20	M8, M10	20 mm
MFN035EG	586104	3536034	29 - 35 mm	25	M8, M10	20 mm
MFN041EG	586105	3536035	35 - 41 mm		M8, M10	20 mm
MFN048EG	586106	3536036	41 - 48 mm	32	M8, M10	20 mm
MFN054EG	586107	3536037	48 - 54 mm	40	M8, M10	20 mm
MFN062EG	586108	3536038	54 - 62 mm	50	M8, M10	20 mm
MFN072EG	586109	3536039	62 - 72 mm		M8, M10	20 mm
MFN083EG	586110	3536041	73 - 83 mm	65	M8, M10	23 mm
MFN093EG	586111	3536042	83 - 93 mm	80	M8, M10	23 mm
MFN103EG	586112	3536043	93 - 103 mm	90	M8, M10	23 mm
MFN113EG	586113	3536044	103 - 113 mm		M8, M10	23 mm
MFN123EG	586114	3536045	113 - 123 mm	100	M8, M10	23 mm
MFN184EG	586126		175 - 184 mm		M8, M10	25 mm
MFN194EG	586127		185 - 194 mm		M8, M10	25 mm
MFN133EG	586115	3536046	123 - 133 mm		M8, M10	23 mm
MFN143EG	586116	3536047	133 - 143 mm	125	M8, M10	23 mm
MFN153EG	586117	3533381	143 - 153 mm		M8, M10	25 mm
MFN165EG	586118	3533382	155 - 165 mm		M8, M10	25 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
MFN175EG	586119	3533383	165 - 175 mm	150	M8, M10	25 mm
MFN205EG	586120	3533384	195 - 205 mm		M8, M10	27 mm
MFN220EG	586121	3533385	210 - 220 mm	200	M8, M10	27 mm
MFN230EG	586122	3533386	220 - 230 mm		M8, M10	27 mm
MFN255EG	586123	3533387	244 - 255 mm		M8, M10	30 mm
MFN280EG	586124	3533388	270 - 280 mm	250	M8, M10	30 mm
MFN324EG	586125	3533389	314 - 324 mm	300	M8, M10	30 mm

Table 2/2						
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
MFN019EG	586101	3536031	1 mm	6	17mm	1000N
MFN023EG	586102	3536032	1 mm	6	17mm	1000N
MFN029EG	586103	3536033	1 mm	6	17mm	1000N
MFN035EG	586104	3536034	1 mm	6	17mm	1000N
MFN041EG	586105	3536035	1 mm	6	22mm	1000N
MFN048EG	586106	3536036	1 mm	6	22mm	1000N
MFN054EG	586107	3536037	1.25 mm	6	22mm	1500N
MFN062EG	586108	3536038	1.25 mm	6	22mm	1500N
MFN072EG	586109	3536039	1.25 mm	6	22mm	1500N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)	Statisk belastning
MFN083EG	586110	3536041	1.5 mm	6	27mm	2000N
MFN093EG	586111	3536042	1.5 mm	6	27mm	2000N
MFN103EG	586112	3536043	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN113EG	586113	3536044	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN123EG	586114	3536045	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN184EG	586126		2 mm	6	27mm	3200N
MFN194EG	586127		2 mm	6	27mm	3200N
MFN133EG	586115	3536046	2 mm	6	27mm	3000N
MFN143EG	586116	3536047	2 mm	6	27mm	3000N
MFN153EG	586117	3533381	2 mm	6	27mm	3200N
MFN165EG	586118	3533382	2 mm	6	27mm	3200N
MFN175EG	586119	3533383	2 mm	6	27mm	3200N
MFN205EG	586120	3533384	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN220EG	586121	3533385	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN230EG	586122	3533386	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN255EG	586123	3533387	2.5 mm	6	32mm	4000N
MFN280EG	586124	3533388	2.5 mm	6	32mm	4000N
MFN324EG	586125	3533389	2.5 mm	6	32mm	4000N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

