

nVent kombi med kombinasjon mutter



FUNKSJONER

Med en enkel lukkemekanisme

Aldringsbestandig för

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

SPESIFIKASJONER

Stangstørrelse (RS): M8;M10;1/2"

Farge: Svart

Avslutt: Elektrogalvanisert

Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Bredde (W)	Tykkelse (T)
MPK031	586754	Stål, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm
MPK037	586755	Stål, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm
MPK044	586756	Stål, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Bredde (W)	Tykkelse (T)
MPK051	586757	Stål, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm
MPK058	586758	Stål, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm
MPK068	586759	Stål, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm
MPK078	586760	Stål, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm
MPK088	586761	Stål, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm
MPK098	586762	Stål, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm
MPK118	586763	Stål, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm
MPK138	586764	Stål, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		23 mm	2 mm
MPK148	586765	Stål, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm
MPK160	586766	Stål, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		25 mm	2 mm
MPK170	586767	Stål, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm
MPK201	586768	Stål, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning	Vekt på enhet
MPK031	586754	6 mm	32mm	1000N	0.11 kg
MPK037	586755	6 mm	32mm	1000N	0.12 kg
MPK044	586756	6 mm	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	6 mm	37mm	1500N	0.14 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning	Vekt på enhet
MPK058	586758	6 mm	37mm	1500N	0.15 kg
MPK068	586759	6 mm	40mm	1500N	0.16 kg
MPK078	586760	6 mm	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	6 mm	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	6 mm	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	6 mm	50mm	2500N	0.3 kg
MPK138	586764	6 mm	50mm	3000N	0.34 kg
MPK148	586765	6 mm	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK170	586767	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK201	586768	6 mm	50mm	3600N	0.63 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

