

nVent har en enkel åpning



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Med en enkel lukkemekanisme

Plastskiver hjelper med å hindre CPVC- eller plastrøret fra å bli knust, og sikre bevegelse

Konisk utvidede kanter og spesialdesignet sveiseområde bidrar til å beskytte CPVC-rør

Ideell for installasjoner der plassen er begrenset og det kreves at forsyninger legges nær festeflaten

Egnet for 3/4"-2" (20-50 DN) sprinklerrør i stål

Eliminerer behovet for seismisk avstivning når slipp holdes innenfor 150 mm (6") fra festeflaten

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

I samsvar med Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 12)

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
---------------	----------------	----------	-------	--------------------	---------------------	------------


MPZ032	595054	3532532	25	32.0 - 33.7 mm	M10	30 mm
MPZ040	595056	3532533	32	40.0 - 42.4 mm	M10	30 mm
MPZ020	595052	3532529	15	20.0 - 21.3 mm	M10	30 mm
MPZ025	595053	3532531	20	25.0 - 26.9 mm	M10	30 mm
MPZ075	595061	3532536	65	75.0 - 76.1 mm	M10	30 mm
MPZ050	595057	3532534	40	48.3 - 50 mm	M10	30 mm
MPZ063	595059	3532535	50	60.3 - 63 mm	M10	30 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Statisk belastning	Sertifiseringer
MPZ032	595054	3532532	1.5 mm	1125N	FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
MPZ040	595056	3532533	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ020	595052	3532529	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
MPZ025	595053	3532531	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ075	595061	3532536	2 mm	1725N	

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Statisk belastning	Sertifiseringer
MPZ050	595057	3532534	2 mm	1725N	FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ
MPZ063	595059	3532535	2 mm	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
 Alternativ 1 –
 Kundeservice
 Alternativ 2 – Teknisk
 støtte

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrike:
 +33 800 901 793

Europa

Tyskland:
 800 1890272
 Andre land:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

