

nVent CADDY Pyramid H-ramme tilkoblingsenhet



FUNKSJONER

Skum- eller gummibunn gir en lavslitasjekontaktflate for bedre beskyttelse av takmembraner

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Gummiert kontaktflate på hustak er ideell ved installasjon av solcelleanlegg

Festemidler er formontert i soklene

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

Kan brukes med standard monteringskinner

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Temperatur	Sikkerhetsfaktor for statisk belastning
PHB	360422	3532703	Stål, Polypropylene, Polyethylene	Varmegalvanisert	-34 to 54.4 °C	3:1


Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Takgrensesnitt	Avstivertype	Høyde (H)	Lengde (L)
PHB	360422	3532703	Skum	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Overflateareal	Enhetsvekt	Statisk belastning
PHB	360422	3532703	314 mm	0.09m ²	1.8 kg	3335N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

