

Støtteramme for nVent-pyramide med lysutstyr



nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame gir en effektiv måte å koble enheter sammen på. Med nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit har entreprenører et innovativt system som muliggjør rask og enkel installasjon av HVAC Mini Split-enheter på tak. For ytterligere å øke den generelle produktiviteten, besparelsene og sikkerheten på arbeidsplassen bør du velge å forhåndsmontere systemet.

FUNKSJONER

Systemet tar 80 % mindre tid å installere enn å bruke andre standardalternativer på markedet

Justerbar fra 12 tommer til 18 tommer (305 mm – 457 mm), reduserer behovet for å bruke flere SKU-er

Økt justerbarhet gjør det mulig å flytte stenger og skyve settet etter behov

Forlengelsessettet gir uendelige gjengemuligheter for enheter som er koblet sammen, og gir mulighet for forhåndsmonteringsalternativer

Forlengelsessettet er 8,4 tommer (213 mm) lengre enn fire postsett for å gjøre det mulig å utføre service på montert utstyr

Fordeler belastningen jevnt og unngår skade på takmembranen med skumbunnføtter i nVent CADDY PEK-stil

Belastningsklasse kan håndtere en rekke utstyr BTU-utganger/størrelser

Varmgalvanisert konstruksjon og maskinvare gir overlegen korrosjonsbestandighet i krevende miljøer

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Temperatur	Høyde (H)	Lengde (L)
PEKLDEF	360531	Stål	Hot-Dip galvanisert	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1265mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Post base (A)	Firkantet rør (B)	Krysstolmontering (C)	Bredde (W)	Overflateareal
PEKLDEF	360531	152 mm x 2 pc	1224.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.046m ²

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Vekt på enhet	Endelig statisk belastning (F)	Statisk lastsikkerhetsfaktor
PEKLDEF	360531	11.5 kg	1779N	3:01

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

