

# nVent CADDY Pyramid ST fast Strut støtte



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Sørger for overlegen festing av rør, kabelrør, kanaler, kabelrenner og utstyr

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Enkel å transportere til taket

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

## SPESIFIKASJONER

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Statisk lastsikkerhetsfaktor:</b> | 3:01                         |
| <b>Temperatur:</b>                   | -45 to 65 °C                 |
| <b>Avslutt:</b>                      | Hot-Dip galvanisert          |
| <b>Materiale:</b>                    | Polyetylen;Polypropylen;Stål |

Table 1/2


| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Lengde 1 (L1) | Lengde 2 (L2) | Høyde (H) | Bredde (W) |
|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| PSF6C         | 360463         | 1319799  | 152 mm        | 203 mm        | 122 mm    | 152 mm     |
| PSF10C        | 360464         | 1319800  | 254 mm        | 317.5 mm      | 122 mm    | 203 mm     |
| PSF16C        | 360466         | 3435718  | 406 mm        | 483 mm        | 122 mm    | 203 mm     |
| PSF10D        | 360465         | 3435717  | 254 mm        | 317.5 mm      | 163 mm    | 203 mm     |
| PSF16D        | 360467         | 1319803  | 406 mm        | 483 mm        | 163 mm    | 203 mm     |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Overflateareal       | Vekt på enhet | Statisk belastning | Sertifiseringer |
|---------------|----------------|----------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| PSF6C         | 360463         | 1319799  | 26452mm <sup>2</sup> | 0.5 kg        | 1334N              |                 |
| PSF10C        | 360464         | 1319800  | 59355mm <sup>2</sup> | 1 kg          | 4450N              | ITB             |
| PSF16C        | 360466         | 3435718  | 91613mm <sup>2</sup> | 1.5 kg        | 6670N              | ITB             |
| PSF10D        | 360465         | 3435717  | 59355mm <sup>2</sup> | 1.5 kg        | 4450N              | ITB             |
| PSF16D        | 360467         | 1319803  | 91613mm <sup>2</sup> | 2 kg          | 6670N              | ITB             |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning på 73,1 kPa (10,6 psi) takbelastning. Kontakt prosjekt- eller taktekkingsingeniør for maksimal tillatt belastning på det enkelte taksystemet.



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

