

Støttesett for kabelbrett uten kabelbrett fra nVent



FUNKSJONER

Trykk-inn-pinner installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller bjelkeklemmer

Pinner og sokkel i plast korroderer ikke

Pinner og monteringshull for de fleste perforerte kabelrenner

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Ekstra pinner kan kjøpes separat

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Enkel å transportere til taket

SPESIFIKASJONER

Statisk lastsikkerhetsfaktor: 3:01

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)
PTF6P	360518	3435741	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	196mm	150 mm	102 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)
PTF10P	360519	3435742	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	318mm	201 mm	102 mm
PTF16P	360522	3435744	Polyethylene, Polypropylen, Nylon	480mm	201 mm	102 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflateareal	Vekt på enhet	Statisk belastning
PTF6P	360518	3435741	26452mm ²	0.3 kg	1330N
PTF10P	360519	3435742	59355mm ²	0.5 kg	4450N
PTF16P	360522	3435744	91613mm ²	1 kg	6670N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

