

nVent er en av de mest populære pipeklemmen



FUNKSJONER

Trykk-inn-klemmer installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller skinneklemmer

Klemmer leveres i to ulike størrelser for å passe ulike prosjektbehov

Plastklemme og -sokkel skaper ikke korrosjon på røret

SPESIFIKASJONER

Materiale: Nylon

Temperatur: -45 to 65 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Lengde (L)	Bredde (W)	A
PTF1C	360484		12.7 - 22.4 mm	40.6mm	19.1 mm	9.5 mm
PTF2C	360485	3535818	21.3 - 60.3 mm	81.3mm	19.1 mm	9.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Vekt på enhet
PTF1C	360484		0.01 kg
PTF2C	360485	3535818	0.02 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

